

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schrubbearbeitung, Sorte: HB7035-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250322 HB7035-1
GTIN	4045197873880
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMG 120408 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SG

 Schnitttiefe  $a_p$ : 1,5 - 8 mm

 Vorschub  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 90 - 260 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_p$	1,5 - 8 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7035-1
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SG
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 260 m/min

Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen