

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160608, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 250168 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197873934 |
| Artikelklasse | 21G |

Beschreibung

CNMG 160608 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 8 mmVorschub f : 0,2 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 320 m/min**Technische Beschreibung**

| | |
|---|--------------------|
| Vorschub f | 0,2 - 0,5 mm/U |
| Spanbrecher | SM |
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 8 mm |
| Schnittbedingung | stark unterbrochen |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 100 - 320 m/min |
| Eckenradius | 0,8 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Hauptanwendung | P |
| Sorte | HB7035-1 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 160608 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 |
| Toleranz | M |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |