

**Garant**
**Schrumpffutter, HSK-E 40, Spann-Ø D1: 10mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	308028 10
GTIN	4045197882226
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- Hochwarmfester Stahl.
- Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm.
- Gr. 3 – 5 für Hartmetall, ab Gr. 6 für HSS und HM.
- Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
- Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.

**GARANT:** – HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Fräsern und Bohrern mit Zylinderschaft in Toleranz h6. Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschumpfgeräte geeignet.

**Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410 – 302416. Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 304755.

**Technische Beschreibung**

Spann-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Auskraglänge A-Maß	60 mm
Außen-Ø D	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Aufnahme	HSK-E 40
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1

Aufnahme-Norm	DIN 69893
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Schrumpffutter

## Zubehör

Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Unterbauschrank	354290
Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 6-12 mm	354240 6-12