

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260351 HB7035-1
GTIN	4045197874092
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DCMT 070202 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,05 - 0,2 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U

Sorte	HB7035-1
Spanbrecher	SS
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen