

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	260449 HB7035-1
GTIN	4045197874108
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Spanbrecher	SM
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	HB7035-1
Eckenradius	0,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen