



## LED-Akku-Arbeitsleuchte, Typ: STAR



### Bestelldaten

Bestellnummer	081516 STAR
GTIN	5708997356203
Artikelklasse	08C

### Beschreibung

#### Ausführung:

**LED-Akku-Arbeitsleuchte** mit Hochleistungs-LEDs mit hoher Lichtleistung und ausklappbaren, drehbaren Aufhängehaken und starkem Haftmagnet. **Praktische Akku-Arbeitsleuchte** und Baustrahler in einer Leuchte kombiniert. **Flexibler Handgriff** mit eingebautem Magneten und für Direktmontage am Scangrip Stativ geeignet. Eingebaute Powerbank mit USB-Buchse. Ohne Aufhängehaken.

#### Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive USB-Ladekabel.

### Technische Beschreibung

Energieversorgung	Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkuart	Lithium-Ion
Akkukapazität	5,2 Ah

Akkuspannung	3,7 V
Leuchtmittel	LED-Modul
Lichtstrom Stufe 2	500 lm
Lichtstrom	1000 lm
Gesamtbreite	103 mm
IP-Schutzart	IP 65
Gesamtlänge	156 mm
Leuchtdauer Stufe 2	5 h
Leuchtdauer	2,5 h
Gewicht	710 g
ATEX-Zone	keine
Herstellerbezeichnung	STAR
Produktart	Arbeitsleuchte