


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250658 HB7035-1
GTIN	4045197874238
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150604 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HB7035-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	SS
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm

Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen