

Garant
KNUX 160405R, Sorte: HB7035-1


Bestelldaten

Bestellnummer	251070 HB7035-1
GTIN	4045197874320
Artikelklasse	21G

Beschreibung

KNUX 160405R HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SG

Spanleitstufe: 3,2 mm

 Schnitttiefe a_p : 1 - 6 mm

 Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Spanleitstufe	3,2 mm
Sorte	HB7035-1
Eckenradius	0,5 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 260 m/min
Schnitttiefe a_p	1 - 6 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	SG
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160405R
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen