

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte RC.X 1204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260650 HB7035-1
GTIN	4045197874399
Artikelklasse	21G

Beschreibung

RC.X 1204 HB7035-1 Spanbrecher: SM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 320 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HB7035-1
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Spanbrecher	SM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	stark unterbrochen

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	RCMX 1204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen