

Mitutoyo**Linearmaßstab, effektive Messlänge L₀: 1500mm**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 499240 1500 |
| GTIN | 4946368854328 |
| Artikelklasse | 44D |

Beschreibung

Ausführung:

- **Mit Absolut-Messsystem.**
- **Nach dem Einschalten wird die aktuelle Position angezeigt, dadurch entfällt ein zeitaufwändiges Anfahren von Referenzpunkten.**
- **Einfache Montage und Installation.**

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Zur genauen Erfassung und Positionierung von axialen Verstellungen z. B. an Fräs-, Drehmaschinen, Positioniertischen oder Messgeräten. Auch geeignet zum Umrüsten von Werkzeugmaschinen auf digitale Anzeige.

Hinweis:

Nur in Verbindung mit Anzeigegerät Nr. 499356 verwendbar.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Messgenauigkeit (20°) | 7 µm |
| effektive Messlänge L ₀ | 1500 mm |
| Bohrungsmittenabstand L ₂ | 1678 mm |
| Kabellänge | 4,9 m |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| maximaler Messkopfweg L_1 | 1540 mm |
| Gesamtlänge L_3 | 1698 mm |
| Breite | 22 mm |
| IP-Schutzart | IP 67 |
| Energieversorgung | Netzbetrieben |
| Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts |
| Messtechnik | digital |
| Produktart | Linearmaßstab |

Zubehör

| | |
|--|----------|
| Digitales Anzeigegerät Anzahl angezeigter Achsen 2 | 499356 2 |
| Digitales Anzeigegerät Anzahl angezeigter Achsen 3 | 499356 3 |