

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	260763 HB7035-1
GTIN	4045197874436
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SCMT 09T308 HB7035-1 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	P
Sorte	HB7035-1

Spanbrecher	SM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen