

Mitutoyo**Linearmaßstab, effektive Messlänge L0: 450mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	499240 450
GTIN	4946368854205
Artikelklasse	44D

Beschreibung

Ausführung:

- **Mit Absolut-Messsystem.**
- **Nach dem Einschalten wird die aktuelle Position angezeigt, dadurch entfällt ein zeitaufwändiges Anfahren von Referenzpunkten.**
- **Einfache Montage und Installation.**

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Zur genauen Erfassung und Positionierung von axialen Verstellungen z. B. an Fräs-, Drehmaschinen, Positioniertischen oder Messgeräten. Auch geeignet zum Umrüsten von Werkzeugmaschinen auf digitale Anzeige.

Hinweis:

Nur in Verbindung mit Anzeigegerät Nr. 499356 verwendbar.

Technische Beschreibung

Breite	22 mm
maximaler Messkopfweg L ₁	480 mm
Messgenauigkeit (20°)	7 µm
Gesamtlänge L ₃	638 mm

effektive Messlänge L_0	450 mm
Bohrungsmittenabstand L_2	618 mm
Kabellänge	3,4 m
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Netzbetrieben
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Produktart	Linearmaßstab

Zubehör

Digitales Anzeigegerät Anzahl angezeigter Achsen 3	499356 3
Digitales Anzeigegerät Anzahl angezeigter Achsen 2	499356 2