


Garant
Dreh-Wendeschneidplatte SNMM 120412, für Grobzerspanung, Sorte: HB7035-1

Bestelldaten

Bestellnummer	251386 HB7035-1
GTIN	4045197874610
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Eckenradius	1,2 mm
Vorschub f	0,4 - 1,2 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	2 - 12 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 260 m/min
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7035-1
Spanbrecher	SR
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMM 120412

Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen