

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261154 HB7035-1
GTIN	4045197874832
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VBMT 160408 HB7035-1 Sorte: HB7035-1
Spanbrecher: SS
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	SS
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm

Sorte	HB7035-1
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen