

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261372 HB7035-1
GTIN	4045197874894
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VC.T 160404 HB7035-1 Sorte: HB7035-1  
Spanbrecher: SS  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Vorschub $f$	0,05 - 0,2 mm/U
Sorte	HB7035-1

Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen