

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251734 HB7035-1
GTIN	4045197874955
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VNMG 160408 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

Vorschub f : 0,08 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7035-1
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Hauptanwendung	P

Spanbrecher	SS
Vorschub f	0,08 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen