

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251804 HB7035-1
GTIN	4045197874962
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VN.G 160408 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 320 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Sorte	HB7035-1
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Hauptanwendung	P

Spanbrecher	SM
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen