

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	252070 HB7035-1
GTIN	4045197875044
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 080408 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mmVorschub f : 0,2 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 320 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7035-1
Spanbrecher	SM
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm

Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen