

**Rundfeile, Hieb 2 (Halbschlicht), Länge ohne Angel: 100mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 514200 100 |
| GTIN | 4009215017809 |
| Artikelklasse | 56B |

Beschreibung**Ausführung:**

Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die **nicht balligen Feilen** haben eine Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist.

Mit Bahnenhieb; halbstumpf auslaufend.

Verwendung:

Die **Qualitätsfeile** für den Werkstattgebrauch mit langer Standzeit und hoher Feilleistung.

Norm:

DIN 7261 Form F

Hinweis:

Feilenvariante mit Heft verfügbar unter Nr. 514201.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Länge ohne Angel | 100 mm |
| Durchmesser | 4 mm |
| Produktnamensattribut | Hieb 2 (Halbschlicht) |
| Hieb | 2 |
| Hiebart | Halbschlicht |
| Form | F |
| Formbeschreibung | rund |
| Feilflächen | allseitig gehauen |
| inkl. Feilenheft | nein |
| Norm | DIN 7261 |

Produktart

Werkstattfeile

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | bedingt geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | bedingt geeignet | | |
| INOX | bedingt geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |
| CuZn | geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | geeignet | | |
| Holz | geeignet | | |

Zubehör

| | |
|--|---------------|
| Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm | 576000 80X20 |