




## Mehrzweck-Flachfeile mit Heft Spezialhieb, Länge ohne Angel: 250mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	515000 250
GTIN	4009215074680
Artikelklasse	56B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die **nicht balligen Feilen** haben eine Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist. Flachstumpffeile mit spatenförmig ausgebildeten Feilzähnen und breiten Spanbrechern für leichten und kräftesparenden Feilstrich und sehr hohe Zerspanungsleistung – kein Zusetzen der Spanräume – guter Spanauswurf.

**Flachseiten mit Spezialhieb, davon eine Seite mit Spanbrechernut für höchste Feilleistung. Rückseite mit durchgehendem Hieb für besonders feine Oberflächenbearbeitung. Feile stumpf auslaufend.** Kunststoff-Heft mit Aufhängebohrung.

#### Verwendung:

Die **Qualitätsfeile** für den Werkstattegebrauch mit langer Standzeit und hoher Feilleistung.

### Technische Beschreibung

Querschnitt	25×6,3 mm
Länge ohne Angel	250 mm
Produktart	Mehrzweckfeile

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		

Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet
Stahl < 55 HRC	geeignet
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet
INOX	bedingt geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Holz	geeignet

## Zubehör

Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm	576000 100X25
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm	576000 80X20