

**Schleifvlies-Pad, 152×229 mm, Vliesstruktur: 1000****Bestelldaten**

Bestellnummer	556015 1000
GTIN	4045197542434
Artikelklasse	52M

Beschreibung**Ausführung:**

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt.

Vorteil:

- **Passt sich der Werkstückform an.**
- **Die offene Struktur verhindert Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung.**
- **Gleichmäßiges reproduzierfähiges Finish.**
- **Trocken und nass einsetzbar.**
- **Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen.**

Verwendung:

Mit Hand, Handblock Nr. 556020 oder auf Schwingschleifer einsetzbar. **Fein / sehr fein:** zum Reinigen empfindlicher Oberflächen, zum Ausbessern leichter Kratzer auf Metallen. Auch für feine / sehr feine Strichmattierungen auf Stählen und NE-Metallen geeignet.

Technische Beschreibung

Farbe	grau
Vliesstruktur	1000
Feinheitsgrad	sehr fein
Körnungsvergleich	600 - 1000
Ausführung	S Ultra Fine
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Breite	152 mm

Länge	229 mm
Produktnamensattribut	152×229 mm
Produktart	Schleifvlies-Pad

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Handblock	556020
Mandrel	556030