

Garant**VHM-Vollradius-Schruppfräser, TiAlN, Ø d11 DC: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	207507 20
GTIN	4045197883087
Artikelklasse	11X

Beschreibung**Ausführung:**

Rundes **Kordelprofil** zum Schrappen, **auch im Radiusbereich.**

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 207512

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D _c	20 mm
Gesamtlänge L	104 mm
Vorschub f _z für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm ²	0,135 mm
Zähnezahl Z	4
Schneidenlänge L _c	38 mm
Schaft-Ø D _s	20 mm
Vorschub f _z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm ²	0,12 mm
Spiralwinkel	45 Grad
Radius R	10 mm
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Fräsprofil	HR

Toleranz Nenn-Ø	d11
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,05×D bei Kopierfräsen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,5×D bei Besäumen
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Vollradius- und Kugelfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	350 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	250 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
GG(G)	geeignet	120 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	bedingt geeignet		