



## Feingewinde-Schneidzeug-Satz im Blechkasten, für metrisches Feingewinde: M6-20



### Bestelldaten

Bestellnummer	145805 M6-20
GTIN	4045197876546
Artikelklasse	11K

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Stabiler Blechkasten** mit Tragegriff und 2 Verschlüssen. Jedes Werkzeug liegt transportsicher und geschützt in einer eigenen Halterung und ist durch übersichtliche Anordnung sofort griffbereit. Detaillierte Beschreibung der Werkzeuge siehe Einzelprodukte.

#### Inhalt:

je 1 Satz Handgewindebohrer Nr. 130470: Gr. 6×0,75; 8×0,75; 10×1; 12×1; 12×1,5; 14×1,25; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5

je 1 Schneideisen Nr. 141050: Gr. 6×0,75; 8×0,75; 10×1; 12×1; 12×1,5; 14×1,25; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5

je 1 verstellbares Windeisen Nr. 148400: Gr. 1; 3

je 1 Schneideisenhalter Nr. 149300: Gr. 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14

Gewindeart: MF

Flankenwinkel: 60 Grad

### Technische Beschreibung

für metrisches Feingewinde	M6 - M20
Gewindeart	MF

Norm	
Flankenwinkel	60 Grad
Produktart	