

**Schleifband Zirkonkorund (ZA) ZK713T, 15×330 mm, Körnung: 60****Bestelldaten**

Bestellnummer	558223 60
GTIN	4018875033319
Artikelklasse	56V

**Beschreibung****Ausführung:**

**Hochleistungsschleifband** mit **Zirkonkorund (ZA)** für hohen Abtrag. **Die kontinuierliche Selbstschärfung** ermöglicht im Vergleich zu Normalkorund eine **längere Standzeit** bei **höherer Schnittleistung** und gleichbleibender Oberflächengüte.

T-Gewebe (robust-flexibel) mit **Spezialflexung** zur Bearbeitung auch enger Radien auf handgeführten Maschinen.

**Verwendung:**

Zur Bearbeitung aller **Stähle und Stahllegierungen, Gusseisen** sowie NE-Metalle.

**Hinweis:**

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

**Technische Beschreibung**

Körnung	60
Serie	Zahnung ZK713T
Schleifmittelkurzzeichen	ZA

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Schleifband Breite	15 mm
Schleifband Länge	330 mm
Produktnamensattribut	15×330 mm
Produktart	Schleifband

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet	35-40 m/s	
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	32-38 m/s	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	20-25 m/s	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	32-38 m/s	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	25-30 m/s	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	20-25 m/s	H
INOX	geeignet	18-30 m/s	
Ti	geeignet	10-20 m/s	
GG(G)	geeignet	30-45 m/s	K
Holz	geeignet	23-26 m/s	
trocken	geeignet		