Gefräste Feile, flachstumpf, mittel, Länge ohne Angel: 300mm

Bestelldaten

Bestellnummer	519120 300
GTIN	2050001696236
Artikelklasse	56B

Beschreibung

Ausführung:
Gefräste Feilen zeichnen sich durch besondere **Schärfe** ihrer aus dem Vollen gefrästen Schneiden und optimal geformten Spankammern aus. Dadurch werden auch Späne von weichem und schmierendem Material sicher abgeführt. **Kein Zusetzen.**
Flachstumpf, 3-seitig gefräst.

Technische Beschreibung

Querschnitt	31×7 mm
Länge ohne Angel	300 mm
Feinheitsgrad	mittel
Schneidenabstand ca.	2 mm
Form	A
Produktnamensattribut	mittel
Norm	DIN 7264
für Material	Stahl, Stahlguss, Kupfer, Messing, Bronze usw.
Produktart	Gefräste Feile

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code

Stahl < 900 N/mm²	geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet

Zubehör

Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 125 mm	519510 125
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm	576000 100X25
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519600 120
Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 160 mm	519400 160
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519550 120
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm	576000 80X20