

**Garant****BMT-Bohrstangenhalter, BMT: 55/D****Bestelldaten**

Bestellnummer	319888 55/D
GTIN	4045197877468
Artikelklasse	31V

**Beschreibung****Ausführung:**

Für Innen- und Außenkühlung.

Maschinenspezifisch angepasste Hochpräzisionsaufnahmen, für den flexiblen Einsatz auf Haupt- und Gegenspindelmaschinen. Anlagefläche und Funktionsfläche geschliffen. Druckplatte gefedert zur gleichmäßigen Klemmung der Drehstähle. Perfekte Auslegung auf die jeweiligen Drehmaschinen. Mit gesicherten Kugelspritzdüsen bis 80 bar. Brüniert für besseren Korrosionsschutz.

**Verwendung:**

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter oder Wendeplattenbohrer.

**Technische Beschreibung**

x	60 mm
Passende Maschinen	Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
l <sub>1</sub>	90 mm
Z	60 mm

$d_a$	40 mm
$h_1$	85 mm
$L_2$	64 mm
$L_3$	45 mm
$L_1$	64 mm
Produktart	Stahlhalter