



## Schlüsselfeile Hieb 2 Länge 100 mm, Typ: 2



### Bestelldaten

Bestellnummer	518700 2
GTIN	4009215005134
Artikelklasse	56B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schlüsselfeilen werden auf Präzisionsautomaten gefertigt. Sie **garantieren große Feilleistung und lange Standzeit**. Die Rohlinge sind gestanzt und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die fertigen Feilen haben eine ideale Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist. Schlüsselfeilen garantieren glatte Feilflächen.

#### Hinweis:

Feilenhefte siehe Nr. 519600, 519400, 519510 und 519550.

### Technische Beschreibung

Querschnitt	10x1,4 mm
Formbeschreibung	flachstumpf
Norm	DIN 7283
Produktart	Schlüsselfeile

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet		

INOX	bedingt geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Holz	geeignet

## Zubehör

Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm	576000 80X20
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 100 mm	519550 100
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 90 mm	519510 90
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40
Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 80 mm	519400 80
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm	576000 100X25
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 95 mm	519600 95
Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 100 mm	519400 100