



Mühsäge-Schärffeile Hieb 3 (Schlicht) flach, gerade Kanten, Länge ohne Angel: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	518500 200
GTIN	4009215005448
Artikelklasse	56B

Beschreibung

Ausführung:

Spezial-Qualität, einhiebig und besonders zum Schärfen von Holz-Sägeblättern aus Stahl geeignet. Diese Sägefeilen garantieren große Feilleistung und lange Standzeit. Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. **Allseitig gehauen.** Mit scharfen Kanten.

Technische Beschreibung

Querschnitt	20×4 mm
Länge ohne Angel	200 mm
Form	E
Norm	DIN 7262
Produktart	Sägefeile

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		

Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet
INOX	bedingt geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Holz	bedingt geeignet

Zubehör

Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 100 mm	519510 100
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm	576000 100X25
Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519400 120
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519600 110
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519600 120
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519510 110
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519550 110
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm	576000 80X20