

**Karosseriefeile 350×36×4,7 mm, Zahnung: 2****Bestelldaten**

Bestellnummer	519200 2
GTIN	4007220016244
Artikelklasse	53B

Beschreibung**Ausführung:**

Schneiden beidseitig, radial aus dem Vollen gefräst; Oberseiten **ballig** ausgeführt – das **verhindert Kratzer** durch die Feilenkante am Werkstück. Die besondere Schneidenform und der positive Spanwinkel gewährleisten hohe Feilleistung.

Ballig zweiseitig gehauen.

Verwendung:

Blechbearbeitung jeder Art, besonders im **Automobil-** und **Karosseriebau** und bei **Reparaturen. Mit diesen Karosseriefeilen werden riefenfreie, glatte Oberflächen erzielt, die ohne Polieren lackiert werden können.**

Technische Beschreibung

Zahnung	2
Schneidenabstand ca.	2,5 mm
Feinheitsgrad	mittel
Querschnitt	36×4,7 mm
Gesamtlänge	350 mm
Produktart	Karosseriefeile

Zubehör

Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm	576000 100X25
--	---------------

Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm	576000 80X20
Verstellbarer Blatthalter für Karosseriefeile 350 mm Typ KFH350	519215 KFH350