



Bandschleifmaschine GX, Typ: 790132



Bestelldaten

Bestellnummer	077610 790132
GTIN	4014586872063
Artikelklasse	03H

Beschreibung

Ausführung:

Modular ausbaufähige, leistungsstarke Bandschleifer für Kleinserien.

- **Abnehmbarer Spänefang.**
- **Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung.**

Mit zwei vorwählbaren Drehzahlen, optimal zur Edelstahl- (1500 min^{-1}) bzw. Metallbearbeitung (3000 min^{-1}).

Hinweis:

Schleifbänder siehe Nr. 558310 und Nr. 558453-56.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl 1. Gang	1500 min^{-1}
Bandlänge	2000 mm
Herstellerbezeichnung	GX 75 2H
Bandbreite	75 mm
maximale Drehzahl 2. Gang	3000 min^{-1}

Gewicht	75 kg
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Bandschleifer

Zubehör

Schleifband Zirkonkorund (ZA)ZK713X Körnung 60	558310 60
Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 80	558454 80
Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 120	558454 120
Schleifband Zirkonkorund (ZA)ZK713X Körnung 40	558310 40
Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 36	558456 36
Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 60	558453 60
Schleifband Zirkonkorund (ZA)ZK713X Körnung 120	558310 120
Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 36	558454 36
Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 80	558453 80
Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 60	558454 60
Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 120	558453 120
Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 36	558453 36
Schleifband Zirkonkorund (ZA)ZK713X Körnung 80	558310 80