

STARCKE®**Schleifpapier-Set 50-teilig ungelocht, Körnung: 80****Bestelldaten**

Bestellnummer	557571 80
GTIN	4002748356223
Artikelklasse	56Z

Beschreibung**Ausführung:**

Flexibles, latexhaltiges B- bzw. C-Papier mit Korund bestreut (542B7 / 542C7). **Rückseite mit Kletthftung** für schnellen Blattwechsel und höhere Reißfestigkeit.

Vorteil:

Holz- und Lackschliff

- **Ausgezeichnete Kornhaftung – lange Standzeit, keine Oberflächenbeschädigung durch frühzeitigen Kornausbruch.**
- **Staubabweisende Zusätze verhindern das Anhaften von Schleifstaub.**
- **Hochwertiges Korundkorn für maximale Schleifleistung bis zum Schluss.**

Verwendung:

Für den Handeinsatz mit Handschleifklotz Nr. 557550 Gr.140.

Schleifen von Grundierungen, Füllern, Decklacken sowie Entgraten und Anrauen von Kunststoffbauteilen und zur allgemeinen Holzbearbeitung.

Technische Beschreibung

Körnung	80
Feinheitsgrad	grob
Breite	67 mm
Länge	140 mm
Produktart	Klett-Schleifpapier

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet		
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Kombi-Handsleifklotz hart / weich Länge 140 mm	557555 140
Ergonomischer Handsleifklotz Länge 140 mm	557550 140