

Gewinde-Grenzlehrdorn MultiCheck, Gewinde: M14



Bestelldaten

Bestellnummer	486510 M14
GTIN	2050001060839
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Ähnlich Nr. 486000 bzw. 486100.

Robuster, griffiger Stahlkörper mit skaliertem Aluminium-Schiebehülse zur Messung und direkten Ablesung der **Gewindetiefe bis 4xD**.

Vorteil:

Prüfung der Gewindelehnhaltigkeit und der Gewindetiefe in einem Arbeitsgang. Zeitersparnis für einen Prüfzyklus bis zu 50 %. Einfacher Austausch abgenutzter Lehrdorne (Montagesatz auf Anfrage).

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Hinweis:

MultiCheck für Regel- und Feingewinde mit Nonius (bis Ablesung 0,1mm) oder mit Digitalanzeige (bis Ablesung 0.01mm) inklusive Datenausgang **auf Anfrage** (siehe Nr. 486511 – 486516).

Technische Beschreibung

Gewinde	M14
Gewindesteigung	2 mm

Ablesung	0,5 mm
Norm	DIN 13
Gewindeart	M
Lehrenart	Ausschusslehre
Lehrenart	Gutlehre
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Gewinde-Grenz-Lehrdorn

Dienstleistungen

Kalibrierung Gewindelehrdorn mit Tiefenmessgerät maximaler Ø 60 mm	028650 60
---	-----------