

**Garant**

**HM-Bohrstange E.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260321 20/11
GTIN	4045197877789
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	250 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
ISO-Code Halter	E20S SDQCR/L11
Plattengröße	11 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	18,9 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	12,5 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8

269028 8

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500