



Hochvorschubfräser MFH micro mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LPGT, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 8/1mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221941 8/1
GTIN	4960664778355
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Für eine äußerst wirtschaftliche Bearbeitung durch hohe Vorschübe. Vibrationsminderung durch Schnittkraftreduzierung.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	229722 (6IP; 0,6Nm)
Auskraglänge L_1	16 mm
Innenkühlung	ja
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,5 mm
passende Wendeschneidplatte	LPGT 0102..
Anzahl Schneiden Z	1
Rampingwinkel α_{\max}	3,69 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	14 mm
Schaft- $\varnothing D_s$ h6	10 mm
Gesamtlänge L_{ges}	75 mm
$\varnothing D_3$	4 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	8 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	12 mm

Rampinglänge L für α_{\max}	3,1 mm
Einstellwinkel κ	11 Grad
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser