



Hochvorschubfräser MFH micro mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten LPGT, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 8/1 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221942 8/1
GTIN	4960664778409
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Für eine äußerst wirtschaftliche Bearbeitung durch hohe Vorschübe. Vibrationsminderung durch Schnittkraftreduzierung.

Technische Beschreibung

Innenkühlung	ja
Rampingwinkel α_{\max}	3,69 Grad
Schaft-Ø D_s h6	10 mm
Ramplinglänge L für α_{\max}	3,1 mm
Schneiden-Ø D_c	8 mm
Ø D_3	4 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\min}	12 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,5 mm
Wendeplattenschraube	229722 (6IP; 0,6Nm)
Anzahl Schneiden Z	1
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\max}	14 mm
passende Wendeschneidplatte	LPGT 0102..
Gesamtlänge L_{ges}	58 mm

Auskraglänge L_1	16 mm
Einstellwinkel κ	11 Grad
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser