



## Hochvorschubfräser MFH micro mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten LPGT, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 12/3mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	221942 12/3
GTIN	4960664778423
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für eine äußerst wirtschaftliche Bearbeitung durch hohe Vorschübe. Vibrationsminderung durch Schnittkraftreduzierung.

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge $L_{ges}$	65 mm
Innenkühlung	ja
Ramplinglänge L für $\alpha_{max}$	7,1 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p max}$	0,5 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{max}$	22 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	12 mm
Schaft- $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{min}$	20 mm
Anzahl Schneiden Z	3
passende Wendeschneidplatte	LPGT 0102..
Auskräglänge $L_1$	20 mm
Wendeplattenschraube	229722 (6IP; 0,6Nm)
$\varnothing D_3$	8 mm

Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	1,61 Grad
Einstellwinkel $\kappa$	11 Grad
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser