



## Hochvorschubfräser MFH micro mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten LPGT, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 14/3mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	221942 14/3
GTIN	4960664778430
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für eine äußerst wirtschaftliche Bearbeitung durch hohe Vorschübe. Vibrationsminderung durch Schnittkraftreduzierung.

### Technische Beschreibung

Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	1,26 Grad
maximale Schnitttiefe $a_{p \max}$	0,5 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	12 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{\min}$	24 mm
Auskraglänge $L_1$	20 mm
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	65 mm
Ramplinglänge L für $\alpha_{\max}$	9,1 mm
Schneiden-Ø $D_c$	14 mm
passende Wendeschneidplatte	LPGT 0102..
Innenkühlung	ja
Ø $D_3$	10 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{\max}$	26 mm

Wendeplattenschraube	229722 (6IP; 0,6Nm)
Einstellwinkel $\kappa$	11 Grad
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser