



## Hochvorschubfräser MFH micro mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten LPGT, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 16/4mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	221942 16/4
GTIN	4960664778447
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für eine äußerst wirtschaftliche Bearbeitung durch hohe Vorschübe. Vibrationsminderung durch Schnittkraftreduzierung.

### Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	4
Auskraglänge $L_1$	25 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{min}$	28 mm
Innenkühlung	ja
Ø $D_3$	12 mm
Rampinglänge L für $\alpha_{max}$	11,1 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	16 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	73 mm
Rampingwinkel $\alpha_{max}$	1,03 Grad
maximale Schnitttiefe $a_{p max}$	0,5 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{max}$	30 mm
passende Wendeschneidplatte	LPGT 0102..
Schneiden-Ø $D_c$	16 mm

Wendeplattenschraube	229722 (6IP; 0,6Nm)
Einstellwinkel $\kappa$	11 Grad
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser