



## Hochvorschubfräser MFH micro mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LPGT, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 14/3mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	221943 14/3
GTIN	4960664806720
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für eine äußerst wirtschaftliche Bearbeitung durch hohe Vorschübe. Vibrationsminderung durch Schnittkraftreduzierung.

### Technische Beschreibung

Aufnahmegewinde M	M6
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	1,26 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	24 mm
$\varnothing D_1$ h6	6,5 mm
Wendeplattenschraube	229722 (6IP; 0,6Nm)
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	17 mm
Ramplinglänge L für $\alpha_{\max}$	9,1 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schneiden- $\varnothing D_c$	14 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
passende Wendeschneidplatte	LPGT 0102..
Innenkühlung	ja

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	26 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,5 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser