



Fräs-Wendeschneidplatte LPGT 010210 ER-GM, für Hochvorschubfräser, PR1535, Typ: INOX



Bestelldaten

Bestellnummer	221947 INOX
GTIN	4960664778966
Artikelklasse	25A

Beschreibung

Ausführung:

2-schneidige Wendeschneidplatte.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Technische Beschreibung

Programmierradius bei $a_{p \max}$	1,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	LPGT 010210 ER-GM
Typ	INOX
Eckenradius	1 mm
Sorte	PR1535
Schneidstoff	HM
Vorschub f_z pro Zahn	0,3 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	60 m/min	S
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		