

**Fräs-Wendeschneidplatte LPGT 010210 ER-GM, für Hochvorschubfräser,
CA6535, Typ: S****Bestelldaten**

Bestellnummer	221949 S
GTIN	4960664785124
Artikelklasse	25A

Beschreibung**Ausführung:**

2-schneidige Wendeschneidplatte.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Vorschub f_z pro Zahn: 0,25 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: LPGT 010210 ER-GM

Typ: S

Eckenradius: 1 mm

Programmierradius bei $a_{p\max}$: 1,2 mm

Technische Beschreibung

Programmierradius bei $a_{p\max}$	1,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	LPGT 010210 ER-GM
Typ	S
Eckenradius	1 mm

Sorte	CA6535
Schneidstoff	HM
Vorschub f_z pro Zahn	0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	240 m/min	M
Inconel	geeignet	30 m/min	S
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	bedingt geeignet		