



## Digitaler Messschieber mit großem Display, Messbereich: 200mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	412717 200
GTIN	4059192058326
Artikelklasse	43A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11 mm großen Ziffern. Modernes, energieeffizientes Messsystem, Betriebsdauer ca.3Jahre. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten. Geläppte Führungsbahnen, die Messflächen sind feinstgeläpft. Mit eckigem Tiefenmaß.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

### Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 200 mm
Ziffernhöhe LCD-Display	11 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Ablesung	0,01 mm
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3
Tiefenmaß vorhanden	ja
Ablesung	0,0005 Zoll
Norm	ISO 13385
Schnabellänge	50 mm

Betriebsdauer	ca. 3 Jahre
Kalibrierung	A1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	$\pm 0,03$ mm
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
--	---------------