

**KERN****Hängewaage Typ HCB, maximaler Wägebereich: 100Pkg****Bestelldaten**

Bestellnummer	479435 100P
GTIN	4045761069022
Artikelklasse	47D

**Beschreibung****Ausführung:**

- Einfachste Bedienung über 3 Tasten.
- Mit Tara-Taste, leeres Gefäß anbringen und Anzeige auf Null stellen.
- Hold-Taste, die Anzeige kann für 5 Sekunden eingefroren werden.
- Wägeeinheit umschaltbar auf kg, N und lb.

**Lieferumfang:**

Inklusive Edelstahl-Karabiner, Edelstahl S-Haken (bei Gr. 500 / 1000 nicht standardmäßig) und 3 Batterien Nr.081561Gr.LR6.

**Technische Beschreibung**

Ablesung	50 g
Nettogewicht	0,6 kg
Gehäuse Höhe	150 mm
maximaler Wägebereich	0 - 100 kg
Gehäuse Breite	80 mm

Gehäuse Tiefe	45 mm
Kalibrierung	K2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6
Anzahl enthaltener Batterien	3
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Herstellerbezeichnung	HCB
Produktart	Hänge-/Kranwaage

## Dienstleistungen

Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 100 kg	027700 100
---	------------

## Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
---	------------