

**KERN****Zählwaage, Typ CXB, maximaler Wägebereich: 3kg****Bestelldaten**

Bestellnummer	479540 3
GTIN	
Artikelklasse	47D

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Genauere Zählwaage mit automatischer Referenzoptimierung (verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts).**
- **Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar mit akustischem Signal.**
- **Zählsummenspeicher zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht.**
- **Referenzstückzahlen oder Referenzgewicht wählbar.**
- **Netz- und Akkubetrieb möglich.**
- **Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).**
- **Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.**

Durch integrierten **ESD-Schutz** zum Wiegen von Plastikteilen geeignet.

**Lieferumfang:**

Inklusive Netzadapter 230 V/50 Hz, Akku, Arbeitsschutzhaube.

Kalibrierung: K2

Ablesung: 0,2 g

Reproduzierbarkeit: 0,2 g

Linearität:  $\pm 0,4$  g

Einschwingzeit: 2 s

Stückgewicht minimal: 1 g

Abmessung Wägeplatte: 300×225 mm

## Technische Beschreibung

Abmessung Wägeplatte	300×225 mm
Linearität	±0,4 g
Breite	300 mm
Stückgewicht minimal	1 g
Einschwingzeit	2 s
Tiefe	330 mm
Reproduzierbarkeit	0,2 g
maximaler Wägebereich	0 - 3 kg
Höhe	110 mm
Ablesung	0,2 g
Herstellerbezeichnung	CXB
Nettogewicht	4 kg
Energieversorgung	Akkubetrieben
Kalibrierung	K2
Produktart	Zählwaage

## Dienstleistungen

Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50 kg	018920 50
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkKS-Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50	019700 50
DAkKS-Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50	027710 50
Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50 kg	027700 50