



Zählwaage, Typ CXB, maximaler Wägebereich: 6kg



Bestelldaten

Bestellnummer	479540 6
GTIN	4045761085497
Artikelklasse	47D

Beschreibung

Ausführung:

- **Genauere Zählwaage mit automatischer Referenzoptimierung (verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts).**
- **Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar mit akustischem Signal.**
- **Zählsummenspeicher zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht.**
- **Referenzstückzahlen oder Referenzgewicht wählbar.**
- **Netz- und Akkubetrieb möglich.**
- **Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).**
- **Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.**

Durch integrierten **ESD-Schutz** zum Wiegen von Plastikteilen geeignet.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V/50 Hz, Akku, Arbeitsschutzhaube.

Technische Beschreibung

Nettogewicht	4 kg
Ablesung	0,5 g
Tiefe	330 mm

Abmessung Wägeplatte	300×225 mm
Stückgewicht minimal	2 g
Höhe	110 mm
Reproduzierbarkeit	0,5 g
maximaler Wägebereich	0 - 6 kg
Linearität	±1 g
Herstellerbezeichnung	CXB
Breite	300 mm
Einschwingzeit	2 s
Energieversorgung	Akkubetrieben
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Kalibrierung	K2
Produktart	Zählwaage

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/479540-6>