



Diamant-Handyfeile, 215 mm Korn D126 (mittel) Universal, Typ: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	529150 6
GTIN	4007220017326
Artikelklasse	53B

Beschreibung

Ausführung:

Entsprechend Nadelfeilen Nr. 529220, jedoch aus Rohlingen ähnlich den Habilis-Feilen Nr. 527060 gefertigt (verstärkter Querschnitt, kräftige geschmiedete Angel); ca. **3fache Belagfläche** gegenüber Nadelfeilen.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von **gehärteten bzw. vergüteten Stählen, Hartmetall, Glas, Keramik** und **faserverstärkten Kunststoffen**. Mit **wenig Druck** feilen, insbesondere an Kanten! Hoher Druck bringt keine bessere Feilleistung und schadet der Feile.

Technische Beschreibung

Querschnitt mit Belegung	10 mm
Formbeschreibung	dreikant
Belaglänge	100 mm
Gesamtlänge	215 mm
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
Körnung	D126
inkl. Feilenheft	nein
Feilenheft erforderlich	nein
Produktart	Handyfeile

