



Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 10X11 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	610700 10X11
GTIN	4045197158871
Artikelklasse	61A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem, handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Schlüssellänge L: 155 mm

maximale Maulbreite b1: 24 mm

maximale Maulbreite b2: 27 mm

maximale Maulhöhe h: 5 mm

Technische Beschreibung

maximale Maulbreite b1	24 mm
maximale Maulbreite b2	27 mm
Schlüsselweite ₁	10 mm
Schlüsselweite ₂	11 mm
maximale Maulhöhe h	5 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	155 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318

Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein