

KERN**Zählwaage, Typ CXB, maximaler Wägebereich: 30 kg****Bestelldaten**

Bestellnummer	479540 30
GTIN	4045761085473
Artikelklasse	47D

Beschreibung**Ausführung:**

- **Genauere Zählwaage mit automatischer Referenzoptimierung (verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts).**
- **Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar mit akustischem Signal.**
- **Zählsummenspeicher zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht.**
- **Referenzstückzahlen oder Referenzgewicht wählbar.**
- **Netz- und Akkubetrieb möglich.**
- **Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).**
- **Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.**

Durch integrierten **ESD-Schutz** zum Wiegen von Plastikteilen geeignet.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V/50 Hz, Akku, Arbeitsschutzhaube.

Kalibrierung: K2

Ablesung: 2 g

Reproduzierbarkeit: 2 g

Linearität: ± 4 g

Einschwingzeit: 2 s

Stückgewicht minimal: 10 g

Abmessung Wägeplatte: 300×225 mm

Technische Beschreibung

Reproduzierbarkeit	2 g
maximaler Wägebereich	0 - 30 kg
Herstellerbezeichnung	CXB
Abmessung Wägeplatte	300×225 mm
Nettogewicht	4 kg
Stückgewicht minimal	10 g
Tiefe	330 mm
Höhe	110 mm
Ablesung	2 g
Linearität	±4 g
Breite	300 mm
Einschwingzeit	2 s
Energieversorgung	Akkubetrieben
Kalibrierung	K2
Produktart	Zählwaage

Dienstleistungen

Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50 kg	018920 50
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkKS-Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50	019700 50
Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50 kg	027700 50
DAkKS-Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50	027710 50