

**Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser GCL, Typ: 2-15G****Bestelldaten**

Bestellnummer	468488 2-15G
GTIN	3165140869553
Artikelklasse	46T

Beschreibung**Ausführung:**

Großer Arbeitsbereich von bis zu 120 m mit Hilfe des Empfängers LR 2 Professional (Zubehör). Kompakter Kreuzlinienlaser mit selbstnivellierenden Laserlinien. Schnelles horizontales und vertikales Ausrichten von Linien. Robustes Design mit Softgrip-Auflage schützt vor Stoßbelastungen. Staub- und spritzwassergeschützt. Zusätzlich zwei vertikale Lotpunkte. **Grüne Kreuzlinien** für beste Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

3 × Batterie Nr. 081561 LR6, Multifunktionshalter, Laserzieltafel und Schutztasche.

IP-Schutzart: IP 54

Fehlergrenze: $\pm 0,3$ mm/m

Laserklasse: 2

Reichweite: 15 m

Nivellierbereich: ± 4 Grad

Stativgewinde: 5/8 Zoll

Stativgewinde: 1/4 UNC Zoll

Technische Beschreibung

IP-Schutzart	IP 54
Nivellierbereich	±4 Grad
Stativgewinde	5/8 Zoll
Stativgewinde	1/4 UNC Zoll
Stativgewinde	1/4 Zoll
Reichweite	15 m
Höhe	162 mm
Länge	130 mm
Fehlergrenze	±0,3 mm/m
Breite	83 mm
Laserklasse	2
Gewicht	490 g
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6
Anzahl enthaltener Batterien	3
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Kreuzlinienlaser

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
---	------------