

Plattformwaage, Typ DE, maximaler Wägebereich: 6kg



Bestelldaten

Bestellnummer	479604 6
GTIN	4045761111356
Artikelklasse	47D

Beschreibung

Ausführung:

- **Robuste Plattformwaage als Paket-, Industrie und Zählwaage einsetzbar.**
- **Zweibereichswaage mit automatischer Umschaltung der Ablesung (genauere Ablesung in der unteren Hälfte des Wägebereichs).**
- **Anzeigeeinheit mit Ziffernhöhe 25 mm, auch von Plattform gelöst; stell- und montierbar mittels flexiblem Kabel.**
- **Netz- und Batteriebetrieb möglich.**
- **Auto-Off nach 3 Minuten.**
- **Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges Prüfgewicht auf Anfrage)**
- **Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar 5, 10, 25, 50 Stück.**
- **Rezeptur: Getrennter Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile (Netto-Total).**

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V / 50 Hz, Arbeitsschutzhaube.

Sonderzubehör:

1 Batterie Nr. 081561 Gr. 6LR61, Prüfgewicht, interner Akku, Wandhalterung, Drucker und Stativ für Anzeigeeinheit auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Nettogewicht	4 kg
Stückgewicht minimal	4 g
Reproduzierbarkeit	1 g
Herstellerbezeichnung	DE
Ablesung oberer Wägebereich	2 g
Einschwingzeit	2 s
Abmessung Wägeplatte	318×308 mm
maximaler Wägebereich	0 - 6 kg
Ablesung	1 g
Kalibrierung	K2
IP-Schutzart	IP 65
Ziffernhöhe Anzeigeeinheit	25 mm
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Produktart	Plattformwaage

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/479604-6>